

Sprinter SC



RÓŻNORODNOŚĆ, KTÓRA ROBI WRAŻENIE



Sprinter SC

SIEWNIK ZĘBOWY NIE TYLKO DO SIEWU BEZPOŚREDNIEGO

- Siewnik Sprinter 12.25 SC wyróżniają wydajność i prostota
- Dzięki trzem różnym opcjom redlic nadaje się do pracy w różnych warunkach
- Idealny efekt oczyszczania redlicy zębowej
- Siew międzyplonów bezpośrednio w ścierniska lub po uprawie gleby
- Idealne dopasowanie do konturów pola dzięki indywidualnemu prowadzeniu redlic na głębokości i wstępnie naprężonym zębom



Seria HORSCH Sprinter istnieje już od kilkunastu lat. Aktualnie seria została poszerzona o dwa kolejne modele Sprintera. Siewnik Sprinter 12.25 SC jest jednym z nich. Zachwyca on 12 m szerokością roboczą i podwójnym zbiornikiem o pojemności 6 300 l, co gwarantuje wyjątkowo dużą wydajność. Pomimo szerokości roboczej wynoszącej 122 m pozostaje nadal kompaktową maszyną, co znacznie zmniejsza czas przy zawracaniu. Dobrze przemyślany system składania/rozkładania pozwala na szerokość transportową wynoszącą 3 m, co zapewnia dodatkowy komfort podczas jazdy po drogach publicznych.

Dzięki trzem różnym wariantom redlic można szybko reagować na różne warunki. Pozwala to na wysiew redlicą Ultra ThinEdge o szerokości 12 mm, która nadaje się metody pracy Low disturbance i do wysiewu bezpośredniego w ściernisko aż po redlicę WideEdge o szerokości 110 mm, która pozwala na wysiew nasion w pasie o szerokości 7 cm. Bardzo wąski wariant Ultra ThinEdge pozwala zachować wodę w glebie, ponieważ gleba otwierana jest tylko w minimalnym stopniu. Ogranicza to wyparowanie wody do minimum.

Dzięki hydraulicznemu wstępnemu napięciu oraz jednej rolce dociskowej na jeden ząb siewnik osiąga dużą precyzję siewu. Dzięki temu osiągana jest nie tylko jednolita głębokość siewu, ale również równomierne wtórne zagęszczenie gleby przez rolkę dociskową.



Bruzda siewna wolna od pozostałości



Rozstaw rzędów 25 cm

Redlica siewna Ultra ThinEdge

Końcówka redlicy zębowej o szerokości zaledwie 12 mm otwiera jedynie bardzo cienką bruzdę siewną. Efektem jest praktycznie brak ruchu gleby, dzięki czemu idealnie nadaje się do wysiewu międzyplonów bezpośrednio w ściernisko. Ze względu na niewielkie ruch gleby chwasty nie są pobudzane do kiełkowania, a minimalnie przemieszczana gleba, do minimum ogranicza parowanie w glebie.

- Bardzo wąska zębowa redlica siewna
- Szerokość: 12 mm
- Idealna do siewu międzyplonów bezpośrednio w ściernisko
- Powoduje zaledwie niewielkie ruchy gleby



Redlica siewna Ultra ThinEdge

Redlica siewna ThinEdge

Zębowa redlica siewna TineEdge o szerokości 21 mm jest bardzo wąską redlicą. Nadaje się do wysiewu międzyplonów bezpośrednio w ściernisko. Dzięki wąskiej formie porusza w nikłym stopniu niewielkie ilości gleby, dzięki czemu woda utrzymuje się w glebie. Niewielki ruch gleby nie sprzyja kiełkowaniu chwastów. Dodatkowo dziób redlicy na redlicy WideEdge może zostać zamieniony.

- Wąska zębowa redlica siewna
- Szerokość: 21 mm
- Idealna do wysiewu międzyplonów bezpośrednio w ścierniska
- Powoduje zaledwie niewielkie ruchy gleby



Redlica siewna ThinEdge

Redlica siewna WideEdge

Redlica siewna WideEdge umieszcza nasiona w pasie siewnym o szerokości 7 cm. Tworzy to dla nasion dużą przestrzeń w każdym rzędzie siewnym. Zęby służą do oczyszczenia pozostałości organicznych i zapewniają w ten sposób czysty bruzdek siewny. Dodatkowo dłuto zęba można wymienić na dłuto ThinEdge.

- Szeroka zębowa redlica siewna
- Szerokość: 110 mm
- Tworzy pas siewny o szerokości ok. 7 cm
- Idealny rozkład przestrzeni dla wzrostu roślin



Redlica siewna WideEdge

Rolka dociskowa

Można wybrać między dwoma wersjami rolek dociskowych

Rolka dociskowa typu U nadaje się do wszystkich warunków – zarówno do bardzo suchych, jak i do bardzo twardych kamienistych gleb.

Rolka dociskowa typu V jest optymalna dla bardzo suchych i lekkich gleb. Dzięki stożkowemu profilowi bruzda siewna jest głębiej zagęszczona.



Rolka dociskowa typu U jest wszechstronna




Rolka dociskowa typu V zapewnia głębokie zagęszczanie


Wyłączanie połowy szerokości roboczej

Wszystkie maszyny są wyposażone seryjnie w mechaniczne wyłączanie połowy szerokości roboczej. Opcjonalnie można wybrać elektryczne wyłączanie połowy szerokości roboczej przy pomocy terminalu ISOBUS.

- Wyposażenie seryjne z mechanicznym wyłączaniem połowy szerokości roboczej.
- Opcjonalnie elektryczne wyłączanie połowy szerokości roboczej przy pomocy terminalu ISOBUS



Rozstaw rzędów 25 cm



Wyłączanie połowy szerokości roboczej przy 25-centymetrowym odstępie między rzędami

DANE TECHNICZNE

Sprinter SC	12.25 SC
Szerokość robocza (m)	12
Szerokość transportowa (m)	2,98
Odstęp między rzędami (cm)	25
Wysokość transportowa (m)	3,96
Długość (m)	8,21
Obciążenie osi (kg)	7700 - 8500
Obciążenie wspornikowe (kg)	1600 - 2500
Pojemność zbiornika na nasiona w podwójnym zbiorniku (l)	6300 (40 : 60 / 2500 : 3800)
Pojemność zbiornika na nasiona w trójkomorowym zbiorniku (l)	6400 (30 : 10 : 60 / 1920 : 640 : 3840)
Pojemność zbiornika MiniDrill (l)	400
Otwór do napełniania w zbiorniku dwukomorowym (m)	kazdor. 1,36 x 0,72
Otwór do napełniania w zbiorniku trójkomorowym (m)	1,06 / 0,3 / 1,36 x 0,72

Ilość redlic siewnych	48
Nacisk zębów (kg)	180
Rolka dociskowa Ø (cm)	33
Wielkość opon wozu siewnego	700/40 R26.5
Wielkość opon kół podporowych	Podwójne koło podporowe 10/75-15,3
Prędkość robocza (km/h)	5 - 10
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	183 / 250
Działające dwustronnie urządzenie sterujące	2
Wolny powrót (max. 5 bar)	1
Ilość oleju hydr. dmuchawy (l/min)	35 - 45
Mocowanie urządzenia na dyszel (mm)	Ucho pierścieniowe Ø 58 - 79 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy	K 80



Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel

HORSCH Maschinen GmbH
 Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
 Phone: +49 9431 7143-0
 Fax: +49 9431 7143-9200
 E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g / m2 Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wejdź na stronę www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60127175 (05/2024)